

ТОВ НОВОТЕК ХІМСЕРВІС

Код ЄДРПОУ: 43180772

IBAN UA033808050000000026006695796,

АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м.Києві

Печер-ське відділення № 7 (вул. Генерала Алмазова, 4-а)



**NOVOTECH CHEMICAL
SERVICE**
chemical solutions

МІЛК КЛІНЕР СОЛЮШН

ЗАСІБ ЧИСТЯЧИЙ ДЛЯ МОЛОЧНОЇ СИСТЕМИ КАВОМАШИН

Нормативно-технічний документ: ТУУ20.4-43180772-001:2020

Відповідає вимогам Технічного регламенту мийних засобів

EAN: 4 820244 380012

Код за ДКПП: 20.41.3 код за УКТЗЕД: 3402 20 90 00

ПРИЗНАЧЕННЯ:



Висококонцентрований спеціальний чистячий засіб для видалення залишків молока з молочних ліній, піноутворювачів і деталей автоматичних кавових машин. Для щоденного використання. Може використовуватися на будь-яких кавомашинах та молочних системах. Підходить для очищення інших пристроїв та ємностей де використовується молоко. Видаляє всі відкладення молочного білка і молочного жиру. У поєднанні з гарячою водою (>60 °C) миючий засіб видаляє цукрові залишки, підходить для очищенні сиропних станцій кавомашин. Може використовуватися для щоденного очищення парової трубки.

ВЛАСТИВОСТІ:



Однорідна прозора рідина без кольору або кольору використаного барвна/сировини, запах використаної сировини.

pH (1% водного розчину) = 9,0-13,0

Щільність, г/см³, при 20 °C – 1,05

Мийна здатність по відношенню до еталону, 85%, не менше

СКЛАД:

Вода підготовлена більше 30%, силікат калію 5 - 15%, хелатуючий агент 5 - 15%, аніонні ПАР менше 5%.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:



1. Для обслуговування кавоварок приготувати миючий (робочий) розчин: розвести 35-50мл засобу в 1 літрі холодної води. Провести очистку системи приготованим розчином згідно з інструкцією виробника обслуговуваної моделі кавомашини.

2. Для обслуговування знімних деталей приготувати миючий (робочий) розчин: розвести 25мл засобу в 1 літрі води. Для досягнення кращого результату очищення рекомендована температура розчину повинна бути ≥ 40 °C.

3. Після закінчення очищення промити систему чистою водою.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ:



При роботі із засобом користуватися засобами захисту рук і очей особи. При попаданні в очі або на шкіру ретельно промити водою. При необхідності звернутися до лікаря-фахівця.

УПАКОВКА І ЗБЕРІГАННЯ:

Пляшка поліетиленова високої щільності (HDPE) з гвинтовою кришкою та індукційним запаюванням фольгою. Місткість, 1л.

Зберігати в сухому приміщенні в щільно закритій оригінальній упаковці при температурі від 5 °C до 35 °C, уникаючи прямих сонячних променів та на відстані не менше 1 м від випромінювачів тепла. Гарантійний термін зберігання – 3 роки з дати виготовлення. Дата виготовлення є номером партії та вказана на упаковці.



38 063 795 08 80
38 044 254 49 49



thepost.supply@gmail.com
www.novotechservice.com



01015, Україна, м. Київ,
вул. Лейпцизька, буд. 5

